

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X60



Artikelnummer	24540.040.060
Merk	-
UBB	950353134774
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633323
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	60 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

