



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X10

Artikelnummer	24540.050.010
Merk	-
UBB	950353135359
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633385
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

