

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X70



Artikelnummer 24540.060.070

Merk -

UBB 950353137900

UNSPSC 31161504

EAN 8715492633743

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

