



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X60

Artikelnummer 24540.160.060

Merk -

UBB 950353142280

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634351

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk(max.)	29
Voldraad als $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	60
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technische tekening

