



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M3X6

Artikelnummer 24560.030.006

Merk -

UBB 950353143502

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634597

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

