



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M6X60

Artikelnummer 24560.060.060

Merk -

UBB 950353765999

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635099

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

