

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M8X20



Artikelnummer 24560.080.020

Merk -

UBB 950353146737

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635136

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	20
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische specificatie

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

