



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M3X16

Artikelnummer 24565.030.016

Merk -

UBB 950353621515

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635297

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

