



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X10

Artikelnummer 24565.040.010

Merk -

UBB 950353621697

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635334

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

