

## Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M5X25



Artikelnummer 24565.050.025

Merk -

UBB 950353913664

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635457

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	25
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009

### Technische specificatie

Thread length (min.)	25
$d_k$ (max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
$k$ (max.)	2.5
$n$	1.2
$P$	0.80
$t$ (min.)	1

### Technische tekening

