



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X40

Artikelnummer 24565.080.040

Merk -

UBB 951353774973

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635686

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

