

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X6



Artikelnummer 24570.030.006

Merk -

UBB 950353147313

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635853

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
f ≈	0.75
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

