

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X8



Artikelnummer 24570.050.008

Merk -

UBB 950353149392

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636102

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
f ≈	1.25
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische tekening

