

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X50



Artikelnummer 24570.050.050

Merk -

UBB 950353150358

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636225

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	9.2
$f \approx$	1.25
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80
t (min.)	2

Technische tekening

