



Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X6

Artikelnummer 24662.016.006

Merk -

UBB 500654326973

UNSPSC 31161504

EAN 8712423009837

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	6 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	7985
ISO	≈7045

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3.2
Voldraad als $L \leq$	16
k	1.3
L (mm)	6
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

