



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X25

Artikelnummer 24672.060.025

Merk -

UBB 950353746775

UNSPSC 31161504

EAN 8715492642745

PKG. van 250 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

