

## Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X50



Artikel nummer	24677.050.050
Merk	-
UBB	500645214585
UNSPSC	31161504
EAN	8717077072084
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	≈965 A
ISO	≈14581
NF	≈E25-119-1

### Technische specificatie

$d_k$	9.2
k (max.)	2.5
P	0.80
Sleutel	T25

### Technische tekening

