

Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X25

Artikelnummer 24810.080.025

Merk -

UBB 951353250909

UNSPSC 31161504

EAN 8715492645272

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k	6
L (mm)	25
No. kruisgleuf	4
P	1.25

Technische tekening

