

## Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,5X25MM



Artikelnummer 26040.035.025

Merk -

UBB 950352052282

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651402

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (mm)	3.5
Lengte (L) (mm)	25
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

NF	E25-661 C
DIN	7973 C
BS	4174
ISO	1483 C

### Technische specificatie

$d_k$	6.8
$f \approx$	1.2
$k \approx$	2.1
n	1
P	1.30

### Technische tekening

