



Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST4,8X19MM

Artikelnummer 26040.048.019

Merk -

UBB 950352054262

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651624

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 4.8 mm

Lengte 19 mm

Aandraaivoorziening Zaaggleuf

Kopsoort Bolverzinkenkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO 1483 C

NF E25-661 C

DIN 7973 C

BS 4174

Technische specificatie

D (mm) 4.8

dk 9.5

f ≈ 1.5

k ≈ 3

L (mm) 19

n 1.2

P 1.6

Technische tekening

