



Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf zonder punt DIN 7971 F Staal Vernikkeld ST2,9X6,5MM

Artikelnummer	26100.029.006
Merk	-
UBB	950352062182
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652614
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.9 mm
Lengte	6.5 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. zonder punt

Standaarden

DIN	7971 F
BS	4174
NF	E25-663 F
ISO	1481 F

Technische specificatie

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	1.75
L (mm)	6.5
n	0.8
P	1.1

Technische tekening

