

## Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST2,9X13MM



Artikelnummer	26200.029.013
Merk	-
UBB	950352064659
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652829
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (mm)	2.9
Lengte (L) (mm)	13
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

#### Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

ISO	7049 C-H
ASME	B18.6.4
DIN	7981 C-H
NF	E25-658

### Technische specificatie

$d_k$	5.6
k	2.2
No. kruisgleuf	1
P	1.10

### Technische tekening

