

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST2,9X19MM



Artikelnummer	26200.029.019
Merk	-
UBB	950352064816
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652843
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	2.9
Lengte (L) (mm)	19
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	7049 C-H
NF	E25-658
DIN	7981 C-H
ASME	B18.6.4

Technische specificatie

d_k	5.6
k	2.2
No. kruisgleuf	1
P	1.10

Technische tekening

