



Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST3,9X16MM

Artikelnummer 26200.039.016

Merk -

UBB 950352065987

UNSPSC 31161507

EAN 8715492652959

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658
DIN	7981 CH

Technische specificatie

D (mm)	3.9
dk	7.5
k	2.8
L (mm)	16
No. kruisgleuf	2
P	1.4

Technische tekening

