



Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST5,5X25MM

Artikelnummer 26200.055.025

Merk -

UBB 950352067884

UNSPSC 31161507

EAN 8715492653147

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5.5 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4

Technische specificatie

D (mm)	5.5
dk	10.8
k	3.95
L (mm)	25
No. kruisgleuf	3
P	1.8

Technische tekening

