



## Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST6,3X13MM

Artikelnummer 26200.063.013

Merk -

UBB 950352068122

UNSPSC 31161507

EAN 8715492653178

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Diameter            | 6.3 mm         |
| Lengte              | 13 mm          |
| Aandraaivoorziening | Phillips       |
| Kopsoort            | Pancilinderkop |
| Materiaalsoort      | Staal          |

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.4 |
| ISO  | 7049 CH |
| NF   | E25-658 |
| DIN  | 7981 CH |

### Technische specificatie

|                |      |
|----------------|------|
| D (mm)         | 6.3  |
| dk             | 12.5 |
| k              | 4.55 |
| L (mm)         | 13   |
| No. kruisgleuf | 3    |
| P              | 1.8  |

### Technische tekening

