



Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X22MM

Artikelnummer 26760.063.022

Merk -

UBB 500645249409

UNSPSC 31161507

EAN 8717077076075

PKG. van 250 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6.3 mm
Lengte	22 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	7981 CZ
NF	E25-658 C
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CZ

Technische specificatie

D (mm)	6.3
dk	12.5
k	4.55
L (mm)	22
No. kruisgleuf	3
P	1.8

Technische tekening

