



Milwaukee Accu Boorhamer M18 CHPX-502X

Artikelnummer	20315270
Merk	-
UBB	500636637315
UNSPSC	27111602
EAN	4002395160587
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Nom. spanning	18
Accucapaciteit	5
Boordiameter in beton	28
Max. energie enkele slag	4
Gereedschapopname	SDS-plus-opname
Boordiameter in staal	13
Boordiameter in hout	30
Max. aantal slagen	5000
Nullasttoerental	1350 - 1350

Standaarden