



MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 O-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X19MM

Artikelnummer	30305.039.019
Merk	-
UBB	500618326432
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502061
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	19 mm
Toepassing (metaal)	Aluminium
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Standaarden

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Technische specificatie

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	19
L1	4.5
No. kruisgleuf	2

Technische tekening

