

MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 12X90



Artikelnummer	30553.120.090
Merk	-
UBB	500577357683
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323468
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	90 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.do = Boordiameters = Sleutelwijdterring $\varnothing$ = Ring diameterdf = Gat in constructieh1 = Aanbevolen boordiepteh(nom) = Minimale boordieptehef = Effectieve verankeringsdiepteScr,N = Hartafstand karakteristiekCcr,N = Randafstand karakteristiekTfix(max) = KlembereikTinst = Aandraaimoment in NmNrec = Aanbevolen belasting in kNDe toelaatbare belasting geldt voor 1
------	--

Standaarden

afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. ETA-7

Technische specificatie

Ccr, N	98
d-D	M12
df	14
D (mm)	12
do	12
h (nom.)	77
h1	85
hef	65
L (mm)	90
Nrec	8.84
Ring ø	24
s	19
Scr, N	195
tfix(max.)	5
Tinst	60

Technische tekening

