



Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 13X70MM

Artikelnummer	39000.130.070
Merk	-
UBB	500644912494
UNSPSC	31163205
EAN	8717077040649
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	13 mm
Lengte	70 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈2339-B
DIN	1-B

Technische specificatie

c (max.)	1.9
d1	13

Technische tekening

d2	75
d2 ≤	110
D (mm)	13
L (mm)	70
r ≈	13
W (min.)	15

FABORY

