



## Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 13X80MM

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 39000.130.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500644912569                  |
| UNSPSC        | 31163205                      |
| EAN           | 8717077040656                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                |                |
|----------------|----------------|
| Diameter       | 13 mm          |
| Lengte         | 80 mm          |
| Materiaalsoort | Automatenstaal |

#### Info

Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 1-B     |
| ISO | ≈2339-B |

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| c (max.) | 1.9 |
| d1       | 13  |

### Technische tekening

|          |     |
|----------|-----|
| d2       | 75  |
| d2 ≤     | 110 |
| D (mm)   | 13  |
| L (mm)   | 80  |
| r ≈      | 13  |
| W (min.) | 15  |

**FABORY**

