



Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 16X140MM

Artikelnummer	39000.160.140
Merk	-
UBB	500644913484
UNSPSC	31163205
EAN	8717077040748
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	16 mm
Lengte	140 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1-B
ISO	≈2339-B

Technische specificatie

c (max.)	2.5
d1	16

Technische tekening

d2	110
d2 ≤	160
D (mm)	16
L (mm)	140
r ≈	16
W (min.)	18

FABORY

