

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 4,5X26MM



Artikelnummer 39100.045.026

Merk -

UBB 500645333963

UNSPSC 31163201

EAN 8717077080393

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.5 mm
Lengte	26 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-560 HV30

Standaarden

BS	7060
ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. $V =$ Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. SSpeciale eigenschappen voor spanbussen: Zeer geschikt voor het

opnemen van
afschuifkrachten. Als
de spanbussen
toegepast
worden met een
boutverbinding
dan moet het
onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a (min.)	0.8
d1(max.)	5.1
d1(min.)	4.9
d2 ≈	2.9
D (mm)	4.5
L (mm)	26
s	1
V	15.36

Technische tekening

