

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 6X26MM



Artikelnummer	39105.060.026
Merk	-
UBB	500649082186
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256637
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	26 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-560 HV30
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

DIN	1481
BS	7060
NEN	2458
ISO	8752

Info

Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. $V =$ Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen

toegepast
worden met een
boutverbinding
dan moet het
onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a (min.)	1.2
d1(max.)	6.7
d1(min.)	6.4
d2 ≈	4
D (mm)	6
L (mm)	26
s	1.2
V	26.04

Technische tekening

