

ISO 8748 Verenstaal 420-545 HV30 5X14MM



Artikelnummer	39150.050.014
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950359071616
-----	--------------

UNSPSC	31163201
--------	----------

EAN	8715492809940
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	----------------------------------

Technische parameters

d (nom.)	5
Diameter (mm)	5
Lengte (L) (mm)	14

Remarks

Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de gatdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
Specifieke kenmerken spiraalspanbussen:
Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden. Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch

Standaarden

DIN	7344
ISO	8748

en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slagen/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn. Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

Materiaal­soort	Verenstaal
Materiaal­soort Technisch	420-545 HV30
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Technische specificatie

$a \approx$	1.3
d_1 (max.)	5.35
d_1 (min.)	5.15
d_2 (max.)	4.85
V	20

Technische tekening

