



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 5X5X80MM

Artikelnummer	39250.055.080
Merk	-
UBB	950359915614
UNSPSC	31163207
EAN	8715492812933
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	80 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

ISO	R773
BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A

Technische specificatie

b	5
Voor as $\varnothing$	12
Voor as $\varnothing \leq$	17
h	5
L (mm)	80

Technische tekening

