



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 10X8X28MM

Artikelnummer 39250.108.028

Merk -

UBB 950359211881

UNSPSC 31163207

EAN 8715492813671

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 28 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

DIN 6885-A

ISO R773

NEN 2430

BS 4235-1

Technische specificatie

b 10

Voor as $\varnothing$ 30

Voor as $\varnothing \leq$ 38

h 8

L (mm) 28

Technische tekening

