



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X30MM

Artikelnummer 39250.128.030

Merk -

UBB 950359213291

UNSPSC 31163207

EAN 8715492813985

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 30 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

NEN 2430

BS 4235-1

ISO R773

DIN 6885-A

Technische specificatie

b 12

Voor as $\varnothing$ 38

Voor as $\varnothing \leq$ 44

h 8

L (mm) 30

Technische tekening

