



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X60MM

Artikelnummer 39250.128.060

Merk -

UBB 950359213861

UNSPSC 31163207

EAN 8715492814074

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 60 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS 4235-1

DIN 6885-A

NEN 2430

ISO R773

Technische specificatie

b 12

Voor as $\varnothing$ 38

Voor as $\varnothing \leq$ 44

h 8

L (mm) 60

Technische tekening

