



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X63MM

Artikelnummer 39250.128.063

Merk -

UBB 950359084254

UNSPSC 31163207

EAN 8715492814081

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 63 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS 4235-1

NEN 2430

ISO R773

DIN 6885-A

Technische specificatie

b 12

Voor as $\emptyset$ 38

Voor as $\emptyset \leq$ 44

h 8

L (mm) 63

Technische tekening

