



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X80MM

Artikelnummer 39250.128.080

Merk -

UBB 950359084411

UNSPSC 31163207

EAN 8715492814128

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 80 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS 4235-1

DIN 6885-A

NEN 2430

ISO R773

Technische specificatie

b 12

Voor as $\varnothing$ 38

Voor as $\varnothing \leq$ 44

h 8

L (mm) 80

Technische tekening

