



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 14X9X85MM

Artikelnummer	39250.149.085
Merk	-
UBB	950359214851
UNSPSC	31163207
EAN	8715492814401
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	85 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

ISO	R773
DIN	6885-A
NEN	2430
BS	4235-1

Technische specificatie

b	14
Voor as $\varnothing$	44
Voor as $\varnothing \leq$	50
h	9
L (mm)	85

Technische tekening

