



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 18X11X110MM

Artikelnummer	39250.191.110
Merk	-
UBB	950359738909
UNSPSC	31163207
EAN	8715492814869
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	110 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
OppervlaktebedekkingBlank	
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

NEN	2430
DIN	6885-A
BS	4235-1
ISO	R773

Technische specificatie

b	18
Voor as $\varnothing$	58
Voor as $\varnothing \leq$	65
h	11
L (mm)	110

Technische tekening

