

Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1X20MM



Artikelnummer	39350.010.020
Merk	-
UBB	500645349498
UNSPSC	31163204
EAN	8717077081963
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 mm
Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

NEN	182
NF	E25-774
DIN	94
ISO	1234

Info	De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant. Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506. Voor de gatdiameter wordt voor $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ tolerantieveld H13 en voor $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ H14 aanbevolen. De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
------	---

Technische specificatie

a (max.)	1.6
----------	-----

Technische tekening

b ≈	3
c (max.)	1.8
c (min.)	1.6
d (min.)	0.8
D (mm)	1
L (mm)	20
d (max.)	0.9

