

## Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1,6X28MM



Artikel nummer	39350.016.028
Merk	-
UBB	500645351106
UNSPSC	31163204
EAN	8717077082137
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

d (nom.)	1.6
Diameter (mm)	1.6
Lengte (L) (mm)	28

### Standaarden

ISO	1234
NF	E25-774
DIN	94

Remarks De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant. Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506. Voor de gatdiameter wordt voor  $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$  tolerantieveld H13 en voor  $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$  H14 aanbevolen. De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

### Technische specificatie

### Technische tekening

a (max.)	2.5
b ≈ <b>FABORY</b>	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d <sub>1</sub> (max.)	1.4
d <sub>1</sub> (min.)	1.3

