

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 2X6MM



Artikelnummer 39710.020.006

Merk -

UBB 950359125347

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823960

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	6 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	6
r ≈	2

Technische tekening



