

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 2,5X6MM



Artikelnummer	39710.025.006
Merk	-
UBB	950359126170
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824042
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.5 mm
Lengte	6 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technische specificatie

c ≈	0.3
d1	2.5
d2 ≈	2.65
D (mm)	2.5
L (mm)	6
r ≈	2.5

Technische tekening



