

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 4X40MM



Artikelnummer 39710.040.040

Merk -

UBB 950359128564

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824370

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	40 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8744
NEN	≈2602
DIN	1471

Technische specificatie

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	40
r ≈	4

Technische tekening



