

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 5X36MM



Artikelnummer 39710.050.036

Merk -

UBB 950359129307

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824479

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d_2 (nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d_1 (nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1471
NEN	≈2602
ISO	≈8744

Technische specificatie

c ≈	0.63
d1	5
d2 ≈	5.3
D (mm)	5
L (mm)	36
r ≈	5

Technische tekening



